

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment :	Sauggreifer
Kategorie :	Falten
Serie :	2
Höhe :	20.5
Form :	2,5 Falten
Lippendurchmesser :	12 mm
Hochdurchmesser :	4.9 mm
Breite :	12 mm
Rohrinnendurchmesser :	5 mm
Balgen :	2,5 Falten
Horizontalkraft :	4.5 N
Vertikalkraft :	2.2 N
Volume :	0.54 cm ³
Massen :	0.75 g
Federweg :	8 mm



Varianten:



Variantenreferenz:

2 12-2NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:

2 12-2NR A

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:

2 12-2SL A

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

2 12-2SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Naturkautschuk Grau (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	A, B, D2
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |



Gut |



Gering |



Schlecht |



Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:




Abtrennbarer Halter IG G1/4"

Produktreferenz: B



Abtrennbarer Halter AG G1/4"

Produktreferenz: C



Abtrennbarer Halter IG G1/8"

Produktreferenz: F




Adapter- IG G1/4" - IG G1/8"

Produktreferenz: 301
048



Adapter - IG 1/8G - IG M6

Produktreferenz: F18F6



Abtrennbarer Halter AG G1/8"

Produktreferenz: G



Adapter- AG 1/4G - IG 1/8G

Produktreferenz: 209
048



Adapter- AG 1/8G - IG M6

Produktreferenz: M18F6



Abtrennbarer Halter AG M5

Produktreferenz: M5C11



Abtrennbarer Halter AG M6

Produktreferenz: M6C



Abtrennbarer Halter AG M5

Produktreferenz: M5C --