


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer           |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten                |
| <b>Serie :</b>                | 2                     |
| <b>Höhe :</b>                 | 46                    |
| <b>Form :</b>                 | 2,5 Falten            |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 41 mm                 |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 7 mm                  |
| <b>Balgen :</b>               | 2,5 Falten            |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 56.5 N                |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 28.3 N                |
| <b>Volume :</b>               | 19.65 cm <sup>3</sup> |
| <b>Massen :</b>               | 18.5 g                |
| <b>Federweg :</b>             | 22 mm                 |



### Varianten:



Variantenreferenz:  
**2 41MNT A**

- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**2 41PU A**

- Farbe: Blau
- Materiale: Polyurethan
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**2 41SL A**

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60




Variantenreferenz:  
**2 41SLT A**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**2 41NI A**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:  
**2 41NR A**

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                                     | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Abdruckfreies<br>Silikon<br>Bordeaux<br>(Shore SH60)         | MNT  | -20/+160                            | ✓            | ✓                    | ✓✓✓                            | ✓✓✓✓            | ✗                               | ✗              |
|  | Polyurethan<br>Blau (Shore<br>SH60)                          | PU   | -20/+80                             | ✓            | ✓✓✓✓                 | ✓✓                             | ✓✓              | ✗                               | ✗              |
|  | Silikon Rot<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60) | SL   | -60/+250                            | ✓✓✓✓         | ✗                    | ✓✓✓✓                           | ✗               | FDA<br>**                       | A, B, D2       |

|                                                                                   |                                                                         |     |          |     |    |     |    |           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|----|-----|----|-----------|---|
|   | Silikon<br>Translucent<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60) | SLT | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗  | ✓✓✓ | ✗  | FDA<br>** | ✗ |
|  | Nitril Schwarz<br>(Shore SH50)                                          | NI  | -10/+80  | ✓   | ✓  | ✗   | ✓✓ | ✗         | ✗ |
|  | Naturkautschuk<br>Grau (Shore<br>SH50)                                  | NR  | -20/+70  | ✓✓✓ | ✓✓ | ✗✗  | ✗✗ | ✗         | ✗ |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen  
 \*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.  
 \*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:



**Abtrennbarer Halter  
IG G1/4"**

Produktreferenz: D



**Abtrennbarer Halter  
AG G1/4"**

Produktreferenz: E




**Adapter - IG G1/4" -  
IG M6**

Produktreferenz: F14F6




**Adapter - IG 1/8G -  
IG M6**

Produktreferenz: F18F6



**Abtrennbarer Halter  
IG G1/8"**

Produktreferenz: H




**Abtrennbarer Halter  
AG G1/8"**

Produktreferenz: I



**Fest montierter IG  
G1/4"**

Produktreferenz: L



**Fest montierter AG  
G1/4"**

Produktreferenz: M



**Adapter- AG 1/4G -  
IG M6**

Produktreferenz: M14F6



**Adapter- AG 1/8G -  
IG M6**

Produktreferenz: M18F6



**Schraube M5 -  
ØKopf 14MM - L  
20.5MM**

Produktreferenz: M5



**Schraube M6 -  
ØKopf 14MM - L  
20.5MM**

Produktreferenz: M6



**Fest montierter  
Halter IG G1/8"**

Produktreferenz: R



**Fest montierter  
Halter AG G1/8"**

Produktreferenz: S



**Mutter für  
Sauggreifer 2 41**

Produktreferenz: ECR  
TAC 2 41



**Schraube M8 -  
ØKopf 14MM - L  
20MM**

Produktreferenz:  
M8T14L20.5